

品番 : EA990KT-22B

品名 : [AC/DC] 電動式オイルポンプ



|         |                                |      |    |
|---------|--------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 8,190円(税抜) / 9,009円(税込)        |      |    |
| カタログ価格  | 8,190円(税抜) / 9,009円(税込)        |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 146 (2026/01/31 19:45現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0631ページ                        |      |    |



#### 仕様

|         |  |        |              |
|---------|--|--------|--------------|
| 吐出量     | 12L/min  | 電源     | DC12V・AC100V |
| 適用      | 軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹼、殺虫剤、水肥料、農薬                                 | ホース長   | 2.5m         |
| 全長      | 669mm(持ち手:203mm、吸入管:466mm)   | 連続使用時間 | 15分          |
| 重量      | 405g   | 本体材質   | ポリプロピレン      |
| 電源コード長  | ACアダプター:4m<br>DCケーブル:3.9m  | 最大揚程   | 3m           |
| 定格出力    | DC12V 2A   | 吸入管先端径 | φ31mm        |
| ノズル外径   | 15.9mm   | 使用温度   | +5~40°C      |
| 使用不可の液体 | ガソリン、アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釀剤または溶媒 |        |              |

目的に応じて、ノズルレバーの位置を変更できます。

用途に応じて、ノズルのヘッドを交換して使用できます。

連結部が360°回転する構造に設計

フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強いです。

吐出ホースを収納可能なフック付

シャワーノズル付きのため、シャワー、ストレートどちらでも使用可能です。

大型スイッチ採用して操作が容易です。

オートストップ機能は付いていません。(レバーを握れば出て、離せば止まります)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.