

品番：EA990KT-6A

品名：530mm 耐酸ポンプ(手動/6本)



販売価格	1,860円(税抜)／2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜)／2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2024/05/19 07:17現在)		
商品入数	6	販売単位	箱
カタログページ	0657ページ		



仕様

適用	灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液	材質	ポリエチレン
吐出量	7L/min	本体全長	530mm
ホース長	540mm	ホース外径	12mm
ポンプ頭径	51mm	吸入チューブ長	385mm
吸入チューブ外径	φ15mm	重量	約65g
入数	6本		
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能			
ガソリンにも使用可能			
非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。			
日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)			
軽量			
手動式			

