

品番：EA991-10A

品名：電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ 用)



販売価格	58,700円(税抜)／ 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜)／64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/08 21:48現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

容量	400g	ノズル	450mmフレキホース
吐出圧力	41.4MPa(422kgf/cm ²)	吐出量	85g/分
電源	DC12Vニカドバッテリー1.3Ah	充電時間	約1時間
ノズルねじサイズ	1/8″NPT	筒サイズ	φ52x300mm
本体重量	3.5kg(バッテリー含)	付属品	バッテリー1個、充電器
電圧	12V	適用グリース	蛇腹グリース
蛇腹カートリッジ専用。 EA991C-1～18蛇腹カートリッジをご利用下さい。			
NGLI-1～2			
チェーン式トリガー			

代替品

	品番EA991-10AA コメント変更点:吐出量、吐出圧力



品番 EA991-14
コメント 吐出量70g/分 ノズル長750mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.