

品番 : EA991-10AA

品名：電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)



販売価格	85,700円(税抜)／94,270円(税込)		
カタログ価格	85,700円(税抜)／94,270円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/02/04 18:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0644ページ		



仕様

容量	400g	ノズル長	450mm(フレキホース)
吐出圧力	55.1 MPa	吐出量	76.3g/分
充電時間	約40分	ノズルねじサイズ	1/8" NPT
筒サイズ	φ 52x300mm	付属品	バッテリー1個、充電器
本体重量	2.86kg(バッテリー含む)	電圧	12V
電源	DC12Vリチウムイオンバッテリー	適用グリース	蛇腹グリース

NGLI-1~2

400g蛇腹カートリッジ専用。

蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。

チェーン式トリガー

遊星ギヤドライブでの高叶出压力。

ワークライトで暗い場所での作業性アップ

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。

リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。

電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。

手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。

パワフルな12Vモーター

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.