

品番：EA991-1B

品名：DC12V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	85,700円(税抜) / 94,270円(税込)		
カタログ価格	85,700円(税抜) / 94,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/31 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



JIS規格とNGL規格の対応表			
JIS規格	NGL規格	JIS規格	NGL規格
000号	000	00号	00
00号	00	4号	4
0号	0	5号	5
1号	1	6号	6
2号	2		



仕様

容量	400g	ノズル長	170mm
吐出圧力	55.1MPa	吐出量	76.3g/分
充電時間	約40分	ノズルねじサイズ	1/8" NPT
筒サイズ	φ52x300mm	付属品	バッテリー1個、充電器、昇圧トランス
本体重量	2.86kg(バッテリー含む)	電圧	12V
電源	DC12Vリチウムイオンバッテリー	適用グリース	蛇腹グリース

NGLI-1~2

400g蛇腹カートリッジ専用。
蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。

チェーン式トリガー

遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。

ワークライトで暗い場所での作業性アップ。

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。

リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。

電源、エアソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。

手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。

パワフルな12Vモーター

棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。

代替品



品番 EA991-10AA

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.