品番: EA991-20

品名: DC18V (充電式)電動グリースガン



販売価格	66,200円 (税抜) / 72,820円(税込)					
カタログ価 格	66,200円(税抜)/72,820円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/03 19:05現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0653ページ					







仕様

仕 禄				
メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	JTAE911	
内容量	400g	ノズル長	750mm(フレキホース)	
吐出圧力	40MPa	吐出量	70g/分	
充電時間	1時間			
NLGI-1~2				
ノズルねじサイズ	UNEF7/16	筒サイズ	φ79×472mm	
重量	3.5kg(バッテリー、ノズル含む)	付属品	充電器、リチウムイオンバッテリー、ノズ ル変換アダプター、ケース	
入力電圧	18V	電圧	18V	
適用グリース	蛇腹グリース			
け屋の赤挽マガポカ (INICE 7 / 1 C > D 1 / OV! NIDT \	OF 101 1000 FU 7 #1.	ロノブルムが対対スキナナ	

付属の変換アダプター(UNEF7/16→R1/8¥"NPT)により、EA991CF-101~106のグリースガン用ノズルが接続できます。

400g蛇腹カートリッジ専用。 蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。

株式会社エスコ