


品番 : EA991-20

品名 : DC18V (充電式)電動グリースガン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 57,300円(税抜) / 63,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 57,300円(税抜) / 63,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 05:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0644ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------------|------|---------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | JTAE911 |
| 内容量 | 400g | ノズル長 | 750mm(フレキホース) |
| 吐出圧力 | 40MPa | 吐出量 | 70g/分 |
| 充電時間 | 1時間 | | |
| NLGI-1~2 | | | |
| ノズルねじサイズ | UNEF7/16 | 筒サイズ | φ79×472mm |
| 重量 | 3.5kg(バッテリー、ノズル含む) | 付属品 | 充電器、リチウムイオンバッテリー、ノズル変換アダプター、ケース |
| 入力電圧 | 18V | 電圧 | 18V |
| 適用グリース | 蛇腹グリース | | |
| 付属の変換アダプター(UNEF7/16→R1/8" NPT)により、EA991CF-101~106のグリースガン用ノズルが接続できます。 | | | |
| 400g蛇腹カートリッジ専用。 蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

