品番: EA991-30A

品名: DC18V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	<b>64,700円</b> (税抜)/71,170円(税込)					
カタログ価 格	64,700円(税抜)/71,170円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 00:34現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0653ページ					













## 仕様

メーカー	京セラ	型番	DGG-180L1
容量	420g	ノズル長	162mm
吐出圧力	40MPa	吐出量	72g/分
充電時間	69分	ノズルねじサイズ	R1/8"
重量	3.2kg	付属品	充電器、バッテリー×2個、ケース
材質	金属		

NLGI1~2

チェーン式トリガー

蛇腹カートリッジ専用。

EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い

電池状態と過負荷をランプでお知らせ

## 株式会社エスコ