

品番：EA991-30A


品名：DC18V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	59,800円(税抜) / 65,780円(税込)		
カタログ価格	59,800円(税抜) / 65,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0644ページ		



JIS規格とNLGI規格の対応表			
JIS 呼び	NLGI No.	JIS 呼び	NLGI No.
000 号	000	3 号	3
00 号	00	4 号	4
0 号	0	5 号	5
1 号	1	6 号	6
2 号	2		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	DGG-180L1
容量	420g	ノズル長	162mm
吐出圧力	40MPa	吐出量	72g/分
充電時間	69分	ノズルねじサイズ	R1/8"
重量	3.2kg	付属品	充電器、バッテリー×2個、ケース
材質	金属		

NLGI1~2

チェーン式トリガー

蛇腹カートリッジ専用。  
EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い

電池状態と過負荷をランプでお知らせ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

