

品番 : EA991-40

品名 : DC12V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	36,900円(税抜)／40,590円(税込)		
カタログ価格	36,900円(税抜)／40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/16 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0644ページ		



仕様

容量	400ml	ノズル長	750mm
吐出圧力	55MPa	吐出量	87g/分
充電時間	1.5時間	ノズルねじサイズ	R1/8¥"
筒サイズ	φ 57×284mm	付属品	USBケーブル
重量	2.5kg	バッテリー(内蔵)	2000mAh リチウムイオンバッテリー

NLGI 1～2

1回のフル充電で400gのカートリッジグリースを7本分可動します。

手動グリースガンの3倍のポンピング能力を備えています。

プレミアムパウダーコーティングが施されており、長時間の使用に耐える耐久性を保証しています。

Type-Cケーブルによる1.5時間以内の急速充電機能を備えています。

急速充電機能付き

エア抜きバルブ付

アルミダイキャストヘッド

バッテリー内臓

手詰とEA997C-7～10をご利用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.