

品番：EA991-50

品名：DC18V 電動グリースガンセット(充電式)



販売価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	仕様	エスコセット
用途	各種機械へのグリース充填作業に	最大吐出圧力	低速:69MPa 高速:41MPa
吐出量	低速:115g/分 高速:297g/分	容量	カートリッジ:420ml バルク:640ml
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah) ※BSL18XXシリーズも使用可	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分 静音フル充電:約104分
ノズルねじサイズ	NPT1/8"	ノズル長	1200mm
適応グリースちょう度	ちょう度番号0-2号 (NLGI No.0-2)	適合カートリッジサイズ	ジャバラタイプ400g(420ml) φ55×232mm(※参考値)
付属品	ショルダーベルト、ホース用LEDライト、 充電器、バッテリー	サイズ	412(W)×227(D)×110(H)mm
重量	5.0kg(EA813HF-17B装着時)	一充電当たりの作業量	大気圧、気温23度、グリースちょう度 No.2、EA813HF-17B使用時 高速:約8800ml 低速:約5400ml
グリース補充方法	<ul style="list-style-type: none"> ・カートリッジ取付 ・バルセルから直接補充 ・ポンプ(市販品)からの補充 		

軽量&高圧吐出で作業がはかどります。

トップクラスの吐出パワー

※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。

国内初!10段階にグリースの吐出量を調整できるダイヤル搭載

※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。

ホース用LEDライト搭載で注油先を明るく照らします。

ホースホルダにホースを留められて移動や収納の際に便利です。

ショルダーベルトが標準付属で持ち運びラクラク!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.