

品番 : EA991C-1

品名 : 400g/-10°C～60°C カートリッジ グリース(シャシー)



販売価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/05/06 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



代表値	試験項目	標準
粘度	40℃動粘度	350
粘度	100℃動粘度	25
凝固点	100℃2hr	軟化
伸び	100℃	15
圧縮率	100℃1hr	0.1
圧縮率	100℃1hr	0.1
圧縮率	100℃1hr	100
圧縮率	100℃1hr	6
圧縮率	100℃1hr	6

グリースのグレード(符号)は一般にNLGI規格で表されます。上記のグレードは参考値です。

NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445-475	流動状
00	400-430	+
0	350-385	動きやすい
1	310-340	やや動きやすい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

仕様

内容量	400g	使用温度範囲	-10°C～60°C
カラー	褐色	外径	約φ56mm
シャシーグリース			
カルシウム石鹸基			
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。			
潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシーなどに			
NLGI-1			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.