



品番 : EA991C-17

品名 : 400g/-20°C~200°C グリース(極圧グラファイト)



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/06/21 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの規格(右の数字は一般にNLGI規格で表されます。)
上記の数字を元に分類されています。

NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445~475	流動状
00	400~430	+
0	350~385	動きやすい
1	310~340	やや動きやすい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	KG780
内容量	400g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-20~200°C	色	黒
入数	1本		

ウレア系

グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長期間安定した潤滑に

【用途】

- ・製鉄所の熱間圧延機、連鑄機、テーブルローラー等の軸受に
- ・建設機械: クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・産業機械: 加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.