

品番 : EA991C-17C

品名 : 400g/-20°C~200°C グリース(グラファイト/20本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 36,700円(税抜) / 40,370円(税込) | | |
| カタログ価格 | 36,700円(税抜) / 40,370円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 03:56現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0649ページ | | |



グリースの粘度(ちょうど)は一般にNLGI標準で表されます。下記標準粘度に準拠しています。

| NLGI No. | 遊動粘度 | 状態 |
|----------|---------|--------|
| 000 | 445-475 | 流動状 |
| 00 | 420-430 | → |
| 0 | 355-385 | 軟らかい |
| 1 | 310-340 | やや軟らかい |
| 2 | 265-295 | 普通 |
| 3 | 220-250 | やや硬い |
| 4 | 175-205 | 硬い |
| 5 | 130-160 | 非常に硬い |
| 6 | 85-115 | → |

仕様

| | | | |
|--------|--------------|----|--------|
| メーカー | エーゼット | 型番 | KG780 |
| 内容量 | 400g×20本(1箱) | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -20~200°C | 色 | 黒 |
| 入数 | 20本 | | |

ウレア系

グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長時間安定した潤滑に

【用途】

- ・製鉄所の熱間圧延機、連铸機、テーブルローラー等の軸受に
- ・建設機械: クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・産業機械: 加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.