

品番 : EA991C-2

品名 : 400g/-10°C～60°C カートリッジ グリース(モリブデン)




販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/05/06 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



項目	単位	値
内容量	g	400
外径	mm	56
長さ	mm	115
質量	g	400
実容積	cm ³	350
実密度	g/cm ³	1.14
実容積率	%	87.5

グリースのグレード(右の数字)は一般にNLGI規格で表されます。上記の数字は参考値です。

NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445-475	流動状
00	400-430	+
0	350-385	動きやすい
1	310-340	やや動きやすい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+



仕様

内容量	400g	使用温度範囲	-10°C～60°C
カラー	灰黒	外径	約φ56mm
自動車のシャシー、各種建設機械のシャシー、ピン、ブッシュ、コンベア等に			
二硫化モリブデン配合			
鈹物油+カルシウム石鹼基			
特に耐摩耗性が優れています。			
NLGI-1			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.