

品番：EA991C-31

品名：80g/-25°C～120°C カートリッジ グリース(リチウム)



販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/06/21 05:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



グリースの規格(注)は一般にNLGI規格で表されます。上記規格を元に分類しています。

NLGI No.	遊料粘度	状態
000	445~475	流動状
00	490~530	+
0	355~385	動きやすい
1	310~340	やや動きやすい
2	265~295	普通
3	220~250	やや動きにくい
4	175~205	動きにくい
5	130~160	非常に動きにくい
6	85~115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	K768
内容量	80g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-25~120°C	色	油褐色
重量	85g	入数	1本

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加剤を配合した極圧グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に

【用途】

- ・建設機械: クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・農業機械: 耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ギアボックス、圧延機軸受に
- ・衝撃荷重・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.