

品番 : EA991C-31B

品名 : 80g/-25°C~120°C グリース(極圧リチウム/30本)



販売価格	9,710円(税抜) / 10,681円(税込)		
カタログ価格	9,710円(税抜) / 10,681円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 05:17現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	0648ページ		



グリースの粘度(ちょうど)は一般にNLGI規格で表されます。下記規格表と対応しています。

NLGI No.	遊材の粘度	状態
000	445-475	流動状
00	420-430	→
0	355-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	→

仕様

メーカー	エーゼット	型番	K768
内容量	80g×30本	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-25~120°C	色	油褐色
重量	85g	入数	30本

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加剤を配合した極圧グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に

【用途】

- ・建設機械: クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・農業機械: 耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ギアボックス、圧延機軸受に
- ・衝撃荷重・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.