

品番 : EA991C-32B

品名 : 80g/-25°C~120°C グリース(二硫化モリブデン30本)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 05:16現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	0648ページ		



グリースの精度(ちょう量)は一般にNLGI精度で表されます。下記精度ごとの特徴を掲載しています。

NLGI No.	遊材の大きさ	特徴
000	445~475	流動状
00	420~450	+
0	355~385	軟らかい
1	310~340	やや軟らかい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	K798
内容量	80g×30本	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-25~120°C	色	黒
重量	85g	入数	30本

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリースです。

耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.