

品番 : EA991C-36

品名 : 80g/-20°C~200°C カ-トリッジ グリース(ウレアタイプ)



販売価格	315円(税抜)／347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜)／347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/04 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの稠度(センシビリティ)は一概にNLGIの級度で表されません。 JIS規格もごとに定めています。		
NLGI No. 適用する範囲 規格		
000	445~480	薄軟状
00	345~400	
0	255~385	軟らかい
1	210~340	やや軟らかい
2	205~295	普通
3	220~290	やや硬い
4	175~205	硬い
5	150~160	非常に硬い
6	95~115	

仕様

メーカー	エーゼット	型番	C788
内容量	80g		

ウレア系

NLGI-2

使用温度範囲	-20~200°C	色	薄茶色
重量	85g		

耐熱性、耐水性に優れています。

防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.