


品番 : EA991C-36B

品名 : 80g/-20°C~200°C グリース(ウレア/30本)



販売価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
カタログ価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/06 16:01現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	0649ページ		



グリースの精度(ちょう量)は一般にNLGI精度で表されます。下記精度表と対応しています。

NLGI No.	遊材の大きさ	状態
000	445-475	流動状
00	420-450	+
0	355-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	C788
内容量	80g×30本	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-20~200°C	色	薄茶色
重量	85g	入数	30本

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。

耐熱性、耐水性に優れています。

防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.