

品番 : EA991C-37

品名 : 80g/-70°C~180°C グリース(低温用シリコン)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/04 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの規格(セラード)は一概にNLGIの規格で表されます。 JIS規格もごとに準拠しています。		
NLGI No. ごとに規格を表す 000 446~449 液状 00 445~449 液状 0 355~385 粘らかい 1 310~340 ウチ歯らしい 2 265~295 普通 3 220~250 ウカ歯らしい 4 175~205 硬い 5 130~160 超硬い 6 95~115		
000	446~449	液状
00	445~449	液状
0	355~385	粘らかい
1	310~340	ウチ歯らしい
2	265~295	普通
3	220~250	ウカ歯らしい
4	175~205	硬い
5	130~160	超硬い
6	95~115	

仕様

メーカー	エーゼット	型番	077
内容量	80g		

リチウム石鹼基

低温用

NLGI-2

使用温度範囲	-70~180°C	色	白
重量	85g		

低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合せに有効な潤滑剤です。

耐熱性、耐水性、耐膨潤、防錆、長期潤滑に優れています。

グリースが白色なので、プラスチック等に使用しても目立ちません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.