


品番：EA991C-38

品名：80g/-30° C～200° C グリース(高温用シリコン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,460円(税抜)／3,806円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,460円(税抜)／3,806円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/04 07:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0649ページ | | |



| | | |
|---|---------|--------|
| グリースの粘度(ちょうど)は一般にNLGI規格で表されます。以下の規格にこのグリースが適合しています。 | | |
| NLGI No. | 適用しよう度 | 状態 |
| 000 | 440～475 | 流動状 |
| 00 | 400～430 | + |
| 0 | 350～385 | 軽らかい |
| 1 | 310～340 | やや軽らかい |
| 2 | 260～295 | 普通 |
| 3 | 220～250 | やや硬い |
| 4 | 175～205 | 硬い |
| 5 | 130～160 | 非常に硬い |
| 6 | 85～115 | + |

仕様

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|-----|
| メーカー | エーゼット | 型番 | 078 |
| 内容量 | 80g | | |
| リチウム石鹼基 | | | |
| 高温用 | | | |
| NLGI-2 | | | |
| 使用温度範囲 | -30～200℃ | 色 | 白 |
| 重量 | 85g | | |
| 高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。 | | | |
| ゴムの収縮、膨潤がきわめて少なく、プラスチックのクラッキングが少ない | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.