

品番：EA991C-39

品名：80g/-30° C～200° C グリース(シリコン)



販売価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/03/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		





グリースの粘度(ちよみ度)は一般にNLGI規格で表されます。
JIS規格もこれに準拠しています。

NLGI No.	遊料ちよみ度	状態
000	445～475	流動状
00	400～430	+
0	350～385	最も軽い
1	310～340	やや軽いため
2	265～295	普通
3	220～250	やや重い
4	175～205	重い
5	130～160	非常に重い
6	85～115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	079
内容量	80g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	－30～200℃	色	白
金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。			
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。			
Oリング、パッキン等にかかるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.