

品番 : EA991C-4

品名 : 400g/-20°C~120°C カートリッジグリース(リチウム)



販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/12/19 23:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0657ページ		



グリースの稠度(セムー度)は一概にNLGIの稠度で表されません。 JIS規格もごとに定めています。																																											
<table border="1"><tr><td>NLGI No.</td><td>润滑剂稠度</td><td>日本JIS</td><td>英語</td></tr><tr><td>000</td><td>440~480</td><td>流動状</td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>340~400</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>255~385</td><td>軽らかい</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>310~340</td><td>やや軽らかい</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>265~295</td><td>普通</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>220~250</td><td>やや重い</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>175~205</td><td>重い</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>130~160</td><td>非常に重い</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>95~115</td><td></td><td></td></tr></table>				NLGI No.	润滑剂稠度	日本JIS	英語	000	440~480	流動状		00	340~400			0	255~385	軽らかい		1	310~340	やや軽らかい		2	265~295	普通		3	220~250	やや重い		4	175~205	重い		5	130~160	非常に重い		6	95~115		
NLGI No.	润滑剂稠度	日本JIS	英語																																								
000	440~480	流動状																																									
00	340~400																																										
0	255~385	軽らかい																																									
1	310~340	やや軽らかい																																									
2	265~295	普通																																									
3	220~250	やや重い																																									
4	175~205	重い																																									
5	130~160	非常に重い																																									
6	95~115																																										
000	440~480	流動状																																									
00	340~400																																										
0	255~385	軽らかい																																									
1	310~340	やや軽らかい																																									
2	265~295	普通																																									
3	220~250	やや重い																																									
4	175~205	重い																																									
5	130~160	非常に重い																																									
6	95~115																																										

## 仕様

内容量	400g	仕様	NLGI-0
入数	1本	色	黄褐色
用途	一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バン パリー・ミキサー・セメントキルン・粉碎 機・プレス機械など) その他、防錆性・耐水性を必要とする 高荷重摺動部の潤滑	材質	鉛物油
使用温度範囲	-20~120°C		
リチウム石鹼基			
精製鉛油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。			
極圧性に優れています。			
耐熱性・機械安定性に優れています。			
付着性・耐水性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

