

品番 : EA991C-531

品名 : M10x1.0/500mm ゲリースポ<sup>°</sup>ソフ<sup>°</sup>用フレキホース



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/06 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0645ページ		



#### 仕様

全長	500mm	接続ねじサイズ	M10×1.0
破壊圧力	90MPa	外径	11mm
二面幅	15mm	材質	外装: ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース: ポリアミド6(ソフト) 補強: ポリエステル(高強度)
重量	84g		
DIN 1283に準拠			
カプラーは別売です。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.