

品番 : EA991C-71

品名 : 2.5kg 極圧グリース



販売価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
カタログ価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/21 21:46現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1504ページ		



グリースの規格(セイコク)は一般的にNLGI規格で表されます。		
JIS規格もこれと連携しています。		
NLGI No.	润滑性	状態
00	400~430	流動性
0	355~385	軽い
1	310~340	やや軽い
2	280~310	普通
3	220~250	やや重い
4	175~205	重い
5	130~160	非常に重い
6	85~115	+

仕様

内容量	2.5kg	使用温度範囲	-15~130°C
ちよう度	275	色	黄褐色バター状
仕様	NLGI-2	用途	一般機械の軸受け
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。			
優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。			
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.