品番: EA991C-71

品名: 2.5kg 極圧グリース



販売価格	5,230円 (税抜)/ 5,753円(税込)				
カタログ価 格	5,230円(税抜)/5,753円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/21 08:23現在)				
商品入数	1	販売単位	缶		
カタログページ	1553ページ				



グリースの視度(ちょう意)は一般に NLG明度で表されます。 JIS規格もこれに準拠しています。					
NLGI No.	混和ちょう度	状態			
000	445~475	地鐵鐵			
00	400~430				
0	355~385	軟らかい			
1	310~340	やや飲らかい			
2	265~295	※液			
3	220~250	やや硬い			
4	175~205	使い			
5	130~160	非常に硬い			
6	85~115	-			

仕様

内容量	2.5kg	使用温度範囲	−15~130°C
ちょう度	275	色	黄褐色バター状
仕様	NLGI-2	用途	一般機械の軸受け

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。

優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。

バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷 重摺動部の潤滑に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.