


品番：EA991CA-11

品名：500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)



販売価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
カタログ価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0645ページ		



仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(cm ³ /ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	273.5mm	ピストン軸径	8mm
最大吐出圧力	40MPa		
NLGI-1~2			
500mmフレキシブルホース付			
プッシュロッドの安全なハンドル			
エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。			
カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.