品番: EA991CC-3

品名:500ml グリースポンプ(緑)



販売価格	6,980円(税抜)/7,678円(税込)				
カタログ価 格	6,980円(税抜)/7,678円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 03:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				









カタログ訂正 24/10/31 ノズル長(mm): (誤)175 (正)150 (No.56 1160)

仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(c㎡/ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	290mm	最大吐出圧力	60MPa
ピストン軸径	9mm	カラー	グリーン
サイズ	395×140×66mm	重量	1.28kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		

NLGI1~3

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。

エア一抜きも簡単にできます。

圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

代替品



品番 EA991CC-3A

コメント 変更点:ハンドル形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.