

品番 : EA991CC-3

品名 : 500ml グリースポンプ(緑)



販売価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
カタログ価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



カタログ訂正

24/10/31 ノズル長(mm): (誤)175 (正)150 (No.56 1160)

## 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	290mm	最大吐出圧力	60MPa
ピストン軸径	9mm	カラー	グリーン
サイズ	395×140×66mm	重量	1.28kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		

NLGI1~3

EA991C-7~10(カートリッジグリース)が使用できます。

加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。

エアー抜きも簡単にできます。

圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

## 代替品

--	--



品番 EA991CC-3A  
コメント 変更点:ハンドル形状

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.