

品番：EA991CC-3A

品名：500ml グリースポンプ(緑)



販売価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
カタログ価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(cm3/ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	290mm	ピストン軸径	9mm
カラー	グリーン	サイズ	395×140×66mm
重量	1.31kg	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース


NLGI1~3

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。

エア抜きも簡単にできます。

代替品

	品番 EA991CC-3B コメント 変更点:ハンドル形状・ピストン軸径
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.