

品番：EA991CC-4

品名：500ml グリースポンプ(黄)



販売価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(cm ³ /ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	290mm	最大吐出圧力	60MPa
ピストン軸径	9mm	カラー	イエロー
サイズ	395×140×66mm	重量	1.28kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		
NLGI1~3			
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。			
エア抜きも簡単にできます。			
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。			

代替品

品番	EA991CC-4A
コメント	変更点: ハンドル形状



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.