


品番 : EA991CD-101

品名 : 500ml グリースガン(フレキシブルホース付)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0644ページ		



仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	300
吐出量(g/ストローク)	0.5	ノズルねじサイズ	M10×1
吐出圧力	34.5MPa	筒長	283mm
適用グリース	カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース		
NLGI-1~2			
片手操作式グリースガン			
グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。			
1.2mm厚バレル			
高精度なCNC加工を施しています			
巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。			
ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備			
ビニール製グリップ付き可動式ハンドル			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

