

品番 : EA991CD-22

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)



販売価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/02/04 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0644ページ		



仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	300
吐出量(g/ストローク)	1.0	ノズルねじサイズ	M10×1
吐出圧力	41.3MPa	筒長	273mm
適用グリース	カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース		

NLGI-1~2

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。

落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備

バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.