品番: EA991CD-321

品名: M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)



販売価格	1,150円(税抜)/1,265円(税込)				
カタログ価 格	1,150円(税抜)/1,265円(税込)				
在庫数	最新在庫: 179 (2025/11/04 16:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				





仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	300		
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa		
破断圧力	80MPa	材質	カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)		

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。

手動式グリースガン専用

カプラー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.