

品番：EA991CD-322

品名：M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)



販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 157 (2026/05/06 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0644ページ		



仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	450
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa
破断圧力	80MPa	材質	カプラー: スチール(垂鉛メッキ仕上げ)
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。			
手動式グリースガン専用			
カプラー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.