品番: EA991CD-322

品名: M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)



販売価格	1,330円(税抜)/1,463円(税込)				
カタログ価 格	1,330円(税抜)/1,463円(税込)				
在庫数	最新在庫: 181 (2025/12/19 22:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				





## 仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	450
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa
破断圧力	80MPa	材質	カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。

手動式グリースガン専用

カプラー付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.