
品番: EA991CD-326

品名: M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)



販売価格	995円(税抜)/1,095円(税込)				
カタログ価 格	995円(税抜)/1,095円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>274</b> (2025/11/04 16:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0656ページ				



## 仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	300			
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa			
破断圧力	80MPa					
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。						

スプリングガード付(カプラー無)

手動式グリースガン専用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.