


品番 : EA991CD-331

品名 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)



販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 225 (2026/05/06 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0644ページ		



仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	300
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa
破断圧力	80MPa		
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。			
手動式グリースガン専用			
スイベル付(カプラー無)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.