

品番：EA991CD-41

品名：500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)



販売価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
カタログ価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0644ページ		



#### 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/ストローク)	1.0	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	285mm	吐出圧力	69MPa
適用グリース	カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース		
300mmフレキシブルホース付			
NLGI-1~2			
巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。			
ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。			
充填ニップル、エアリリースバルブ付			
1.2mm厚バレル			
高精度なCNC加工を施しています。			
アルミダイキャスト製ヘッド			
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。			
カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.