

品番：EA991CD-51

品名：500ml グリースポンプ(高吐出)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,570円(税抜)／5,027円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,570円(税抜)／5,027円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/11/09 21:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



従来のグリースガンと比較し、グリース吐出量が最大3倍になるので、作業を迅速に行うことができます

仕様

|                                                            |         |        |                              |
|------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|
| 容量                                                         | 500ml   | ノズル長   | 150mm                        |
| 最大吐出圧力                                                     | 41.3MPa | 最大吐出量  | 2.4g/ストローク                   |
| ノズルねじサイズ                                                   | M10×1.0 | 適用グリース | カートリッジグリース(400ml)<br>手詰めグリース |
| NLGI 1～2                                                   |         |        |                              |
| デュアルピストン機構を備えているため、グリースの塗布時間が1/3に短縮し、作業を迅速かつ効率良く行うことができます。 |         |        |                              |
| グリースの注入口が2つあるため、グリースガンの性能が損なわれることなく、極寒の環境でも安心して使用できます。     |         |        |                              |
| 1.2mm厚の筒                                                   |         |        |                              |
| エアー抜きバルブ付                                                  |         |        |                              |
| アルミダイキャスト製ヘッド                                              |         |        |                              |