品番: EA991CE-11

品名: 400ml グリースポンプ



販売価格	8,590円(税抜)/9,449円(税込)				
カタログ価格	8,590円(税抜)/9,449円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/19 13:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				



仕様

容量	400ml	ノズル長	300mm
ノズルねじサイズ	M10×1.0	吐出量(cm3/ストロー ク)	2.15
最大吐出圧力	40MPa	筒長	330mm
ピストン軸径	9mm	サイズ	330×140×66mm
重量	0.92kg	適用グリース	カートリッジグリース

NLGI-1~2

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

フォロープレート10枚付

★グリース詰めにスプリング機構が必要なく、フォロープレートを使うことでグリース吸入がスムーズに行えます。

代替品



品番 EA991CE-21

コメント ワンハンドタイプ(ピストル型)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.