品番: EA991CE-21

品名: 400ml グリースガン



販売価格	12,000円 (税抜)/ 13,200円(税込)					
カタログ価 格	12,000円(税抜)/13,200円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 02:46現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	0656ページ					





仕様

容量(ml)	400	ノズル長(mm)	300
ノズルねじサイズ	M10×P1.0	吐出量(cm3/ストロー ク)	大容量モード:1.1 高圧モード:0.7
最大吐出圧力	大容量モード: 20MPa 高圧モード: 30MPa	筒長	300mm
サイズ	300×165×66mm	重量	1.01kg
適用グリース	カートリッジグリース		

NLGI-0~2

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

「高圧モード」「大容量モード」がレバーで切替え可能

片手で潤滑できます。

分解が容易なため、清掃が容易

フォロープレート10枚付

株式会社エスコ