

品番：EA991CE-21

品名：400ml グリースガン



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/21 08:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



仕様

容量(ml)	400	ノズル長(mm)	300
ノズルねじサイズ	M10×P1.0	吐出量(cm ³ /ストローク)	大容量モード: 1.1 高圧モード: 0.7
最大吐出圧力	大容量モード: 20MPa 高圧モード: 30MPa	筒長	300mm
サイズ	300×165×66mm	重量	1.01kg
適用グリース	カートリッジグリース		
NLGI-0~2			
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
「高圧モード」「大容量モード」がレバーで切替え可能			
片手で潤滑できます。			
分解が容易なため、清掃が容易			
フォロープレート10枚付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

