品番: EA991CF-2

品名:500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)



販売価格	10,600円 (税抜)/ 11,660円(税込)				
カタログ価 格	10,600円(税抜)/11,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/19 21:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				













仕様

容量	500ml	ノズル長	300mm
ノズル取り付けネジサイ ズ	M10×1.0	吐出量(cm3/ストロー ク)	1.4
最大吐出圧力	40MPa	筒長	320mm
筒径	57mm	本体チューブ壁厚	1.0mm
サイズ	380×130×66mm	重量	1.38kg
ピストン軸径	9mm	適用グリース	カートリッジグリース、手詰めグリース

NLGI-1~2

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。

エア一抜きも簡単にできます。

作動を調節できる。

Tグリップ付

バリュアブルアクチュエイションシステム(スペシャルガスケットとボールチェックバルブブの2つのシステムが注油の失敗を防止します。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.