

品番 : EA991CF-200

品名 : 400ml グリースガン(チャックノズル付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,080円(税抜) / 7,788円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,080円(税抜) / 7,788円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2025/12/19 11:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0654ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | CG-400 ※ESCOオリジナルセット品 |
| 容量(ml) | 400 | ノズル長(mm) | 250 |
| 吐出量(ml/ストローク) | 1 | 最大排出圧力 | 25MPa |
| 筒長 | 360mm | ノズル外径 | 10mm |
| ノズル取付ねじ | R1/8" | ノズル長 | 250mm |
| 適用グリース | 蛇腹グリース | | |
| NLGI-1~2 | | | |
| グリス付 | | | |
| ノズル付(ペンド、フレキシブル×各1個) | | | |
| 400gの蛇腹カートリッジをご利用下さい。 | | | |
| 付属ノズル全長 | ペンド:170mm フレキシブル:450mm | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.