

品番：EA991CG-10

品名：グリースチャージガンセット(エア式)



販売価格	124,400円(税抜) / 136,840円(税込)		
カタログ価格	124,400円(税抜) / 136,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/06 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0648ページ1003ページ		



仕様

サイズ	φ350×880(H)mm	重量	10.4kg
吸入口	G1/4" (メス)	エア使用圧力	0.2~1MPa
エア消費量	400L/min	最大吐出圧力	40MPa
最大吐出量	1100g/min		
エア式			
スチール製			
20L(16kg)缶に直接セットできます。			
フォロワープレートは一般的な20Lのペール缶にも装着できます。			
グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。			
ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8")			
本体:NLGI1~2、グリースガン:NLGI0~3			
プラグ付			
グリースガンとホースを取り付ける為には付属のスイベルジョイント(G1/8"xG1/4")が必要になります。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.