

品番 : EA991CG-15

品名 : [EA991CG-10用] グリスガン



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,100円(税抜) / 14,410円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,100円(税抜) / 14,410円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/05/06 06:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0648ページ1003ページ               |      |   |



#### 仕様

|                   |         |    |          |
|-------------------|---------|----|----------|
| 最大使用圧力            | 40MPa   | 接続 | G1/8"メス  |
| 使用温度範囲            | -10~60℃ | 材質 | 亜鉛ダイキャスト |
| ノズル長              | 100mm   |    |          |
| NLGI-0~3          |         |    |          |
| EA991CG-10用       |         |    |          |
| 耐衝撃性と耐圧性の本体       |         |    |          |
| 完全に取り外し可能でお手入れが簡単 |         |    |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.