


品番 : EA991CG-2

品名 : 2.5kg グリースチャージガンセット



販売価格	71,900円(税抜) / 79,090円(税込)		
カタログ価格	71,900円(税抜) / 79,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0648ページ		



仕様

メーカー	ザーレンコーポレーション(zahren)	型番	K6
商品名	ミニリューブ	最大吐出圧力	69MPa
最大吐出量	3ml	サイズ	φ180×360(H)mm (タンク別売) EA991CG-2B装着例
重量	3.4kg	ホース長	1.5m
ホース径	φ21mm	適応グリースちょう度	NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
ポンプチャージ	30ml	付属品	フォローディスク
手動式			
スチール製			
増圧式ガン付			
2.5kg缶に直接セットできます。			
ガンとホースの接続はスイベル式なので、ホースがねじれません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

