

品番：EA991CG-5

品名：16kg グリースチャージガンセット



販売価格	115,500円(税抜) / 127,050円(税込)		
カタログ価格	115,500円(税抜) / 127,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0648ページ		



仕様

メーカー	ザーレンコーポレーション(zahren)	型番	K4
商品名	スーパーリューブ	最大吐出圧力	69MPa
最大吐出量	3ml	サイズ	φ315×925(H)mm
ホース長	3m	ホース径	φ21mm
重量	6kg	適応グリースちょう度	NLGI-0~1
ポンプチャージ	60ml	付属品	フォロワーディスク
手動式			
スチール製			
増圧式ガン付			
16kg缶に直接セットできます。			
20L缶に使用可能です。			

代替品

品番	EA991CG-9
コメント	仕様ご確認下さい



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.